

Silencieux limiteur de débit GRU-3/8-B

Code article: 9518

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction réducteur de pression acoustique
Sélection Fonction supplémentaire	avec silencieux
Raccord pneumatique 1	G3/8
Elément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser
Débit normal 6 -> 0 bar	0 l/min...1700 l/min
Température ambiante	-10 °C...70 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...70 °C
Poids du produit	55 g
Matériau d'insert d'amortisseur	PE
Matériau du tourillon vissé	Aluminium moulé sous pression
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau vis de réglage	PA