

Union cannelée en Y Y-PK-4

Code article: 9586

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	3.4 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	POM