

Adaptateur AD-1/8NPT-G1/8-I

Code article: 9624

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	5.95 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...10 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 1	7 Nm
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 2	6 Nm
Poids du produit	9.5 g
Raccord pneumatique 1	Filetage NPT 1/8
Raccord pneumatique 2	Tarudage G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	PVC
Matériau du boîtier	Acier galvanisé