

Mamelon double E-G1/4-1/4NPT

Code article: 9631

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	7.95 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 1	11 Nm
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 2	12 Nm
Couple de serrage nominal	9.05 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	19.06 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	1/4 NPT
Note sur le matériau	Conforme à RoHS