


Soupape d'échappement rapide SE-3/8-B

Code article: 9687

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Échappement rapide
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal d'échappement 6->5 bar	2760 l/min
Débit nominal normal d'alimentation 6->5 bar	2880 l/min
Pression de service	0.2 bar...10 bar
Température ambiante	-20 °C...75 °C
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:::]
Diamètre nominal	11 mm
Position de montage	Indifférente
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 °C...75 °C
Poids du produit	125 g
Raccord pneumatique 3	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR