

Indicateur de pression OH-10

Code article: 9791

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Pression de service	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Poids du produit	4 g
Raccord pneumatique	Raccord cannelé PK-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS