


Soupape d'échappement rapide SEU-1/2-NPT

Code article: 9801

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Échappement rapide
Sélection Fonction supplémentaire	avec silencieux
Raccord pneumatique 1	NPT 1/2
Raccord pneumatique 2	NPT 1/2
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal d'échappement 6->5 bar	4020 l/min
Débit normal, échappement 6 -> 0 bar	6500 l/min
Débit nominal normal d'alimentation 6->5 bar	4560 l/min
Pression de service	0.3 bar...10 bar
Température ambiante	-20 °C...75 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Diamètre nominal	15 mm
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 °C...75 °C
Niveau de pression sonore	86 dB(A)
Note sur le matériau	Conforme à RoHS