

Priključak za indikator MCL-24DC/AC

Broj dijela: 10000

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	12 g
Električni priključak	Obrazac A Utikač prema DIN EN 175301-803
Nazivni radni napon DC	24 V
Nazivni radni napon AC	24 V
Frekvencija mreže	0 Hz...60 Hz
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 15 %
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PA6 ojačan