

Granični ventil SDK-4-PK-3

Broj dijela: 10033

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	16 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni tlak	0 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za loptu
Vrsta povrata	mehanička opruga
Nazivna veličina	0.6 mm
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Princip brtvljenja	mekana
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...80 °C
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Sila aktiviranja	17 N
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	nije prikupljeno