

Ventil za kontrolu protoka ispušnog zraka GRE-1/8

Broj dijela: 10351

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja zvučnog tlaka
Odabir dodatne funkcije	s prigušivačem zvuka
Pneumatski priključak 1	G1/8
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	520 l/min
Normalan protok 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	0 l/min...520 l/min
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...70 °C
Nazivni moment zatezanja	12 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	15 g
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za regulacijski vijak	Mesing