

Umetak usisne čašice OASI-40

Broj dijela: 1048881

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni tlak	0 bar...0.95 bar
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	5 °C...50 °C
Težina proizvoda	2.9 g
Vrsta montaže	Priključni
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal umetka usisne čašice	PE
Pogodnost impulsa izbacivača	5 bar
Položaj montaže	Odvajanje iznutra