


# Umetak usisne čašice OASI-50

Broj dijela: 1048884

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                       | Vrijednost                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Radni tlak                     | 0 bar...0.95 bar                                  |
| Operativni medij               | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| LABS sukladnost                | VDMA24364-A1-L                                    |
| Kvaliteta hrane                | pogledajte proširene informacije o materijalu     |
| Temperatura okoline            | 5 °C...50 °C                                      |
| Težina proizvoda               | 5.9 g                                             |
| Vrsta montaže                  | Priključni                                        |
| Napomena o materijalima        | U skladu s RoHS                                   |
| Materijal umetka usisne čašice | PE                                                |
| Pogodnost impulsa izbacivača   | 5 bar                                             |
| Položaj montaže                | Odvajanje iznutra                                 |