

Utikač
NECU-M-S-B12G5-C2-PB
Broj dijela: 1066354

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Težina proizvoda	46.1 g
Električni priključak 1	Ravni utikač, M12x1, 5-polni, B-kodiran, zaštićen
Kodiranje konektora	B.
Električni priključak 2	Vijčani priključak, zaštićen
Područje pogonskog napona DC	0 V...60 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...60 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	1.5 kV
Svojstva prijenosa	DIN EN 50173 / CAT 5
Dopušteni promjer kabela	6 mm...8 mm
Priključni presjek	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	Lijevani cink poniklane
Materijal utikačkih kontakata	Mjed pozlaćen