

Ventil s valjkom L/O-3-PK-3

Broj dijela: 10749

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoreno / zatvoreno monostabilno
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	80 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni tlak	0 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Klipno sjedalo
Nazivna veličina	2.5 mm
Vrsta poreza	izravno
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja u početnom položaju zatvorena	10 N
Sila aktiviranja u početnom položaju otvorena	13 N
Težina proizvoda	19 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	POM