

Kuka s viličastom glavom

SGA-M27X2

Broj dijela: 10770

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M27x2
Radijalna devijacija +/-	5 mm
Kompenzacija kuta +/-	120 deg
Položaj montaže	po želji
Priključak s navojem	Vanjski navoj M27x2
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	2189 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vijka	Pocinčani čelik
Materijal za završetak šipke	Čelik pocinčani
Materijalni osigurač	Opružni čelik, pocinčani