

Poklopac
EASC-H1-25-100
Broj dijela: 1096387

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25-100
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	385 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal poklopca profila	Kovana aluminijska legura