

Standardni cilindar ESN-1"-1"-P

broj artikla: 11174

FESTO

bazira se na DIN ISO 6432, s elastičnim prstenima za amortizaciju u krajnjim položajima. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa i bez dodatnih pričvrstnih elemenata.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

| Obilježje | Vrijednost |
|---|--|
| Hod | 1 " |
| Promjer klipa | 1 " |
| Zasnovano na normi | ISO 6432 |
| Prigušivanje | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | jednoradni tlačno |
| Pogonski medij | osušeni zrak, nauljen ili nenauljen |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 271 N |
| Pneumatski priključak | M22x1,5 |
| Materijal - informacija, poklopac | Aluminijska legura za gnječenje |
| Materijal - informacija, brtve | NBR TPE-U(PU) |
| Materijal - informacija, klipnjača | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Materijal - informacija, cijev cilindra | visokolegirani čelik, nehrđajući |