


Amortizer DYSR-12-12-Y5-T

Broj dijela: 1138643

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Hod	12 mm
Prigušenje	podesiv
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	3 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	potiskujući jednoradni
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Duljina prigušenja	12 mm
Maksimalna sila udarca	900 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	10.8 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	60000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.05 J
Obnavljanje snage	4.5 N
Min. sila umetanja	38 N
Težina proizvoda	120 g
Područje mase	90 kg
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik