


# Amortizer DYSR-16-20-Y5

Broj dijela: 1138644

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                       | Vrijednost                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Izvedbena veličina                                             | 16                           |
| Hod                                                            | 20 mm                        |
| Prigušenje                                                     | podesiv                      |
| Položaj montaže                                                | po želji                     |
| Detekcija položaja                                             | bez                          |
| Maksimalna brzina udarca                                       | 3 m/s                        |
| Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi                      | 0.3 s                        |
| Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline | 1 s                          |
| Način rada                                                     | potiskujući<br>jednoradni    |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                               | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost                                                | VDMA24364-B2-L               |
| Temperatura okoline                                            | -10 °C...80 °C               |
| Duljina prigušenja                                             | 20 mm                        |
| Maksimalna sila udarca                                         | 1600 N                       |
| Maksimalna potrošnja energije po taktu                         | 32 J                         |
| Maksimalna potrošnja energije po satu                          | 100000 J                     |
| Maksimalna rezidualna energija                                 | 0.16 J                       |
| Obnavljanje snage                                              | 5.4 N                        |
| Min. sila umetanja                                             | 66 N                         |
| Težina proizvoda                                               | 200 g                        |
| Područje mase                                                  | 160 kg                       |
| Vrsta montaže                                                  | sa sigurnosnom maticom       |
| Napomena o materijalima                                        | U skladu s RoHS              |
| Materijalne brtve                                              | NBR                          |
| Materijal za kućište                                           | Pocinčani čelik              |
| Materijal klipnjače                                            | visokolegirani čelik, kaljen |