

# L brzi konektor LCK-1/4-PK-9

Broj dijela: 11452

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                        | 8 mm                                                              |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Brtveni prsten                                                    |
| Položaj montaže                         | po želji                                                          |
| Konstrukcija                            | L oblik                                                           |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                               |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                      |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                               |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                                    |
| Nazivni moment zatezanja                | 11 Nm                                                             |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 10 %                                                            |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj G1/4                                                |
| Pneumatski priključak 2                 | za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 9 mm s maticom                     |
| Materijal spojne matice                 | Kovana aluminijska legura, eloksirana                             |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                   |
| Materijal brtvenog prstena              | PA ojačan<br>TPE-U (PU)                                           |
| Materijal banjo vijaka                  | Kovana aluminijska legura, eloksirana                             |
| Materijal za zakretni spoj              | Lijevani cink                                                     |