



Elektromagnetni ventil MFH-5-PK-3-L

Broj dijela: 11546

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	105 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni tlak	1,5 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za ploču
Nazivna veličina	2,5 mm
Princip brtvljenja	mekana
Vrijeme isključenja	22 ms
Vrijeme uključenja	14 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-5 °C...40 °C
Težina proizvoda	270 g
Vrsta montaže	na spojnoj ploči na montažnom okviru s prolaznim provrtom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Aluminij anodizirana
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana