

Hidraulički cilindar amortizacije DYHR-16-20-Y5

Broj dijela: 1155690

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	16
Hod	20 mm
Prigušenje	podesiv
Položaj montaže	po želji
Način rada	potiskujući jednoradni
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	0.3 m/s
Brzina pomaka	0.2 mm/s...100 mm/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.4 s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...80 °C
Maksimalna sila udarca	1600 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	32 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	65000 J
Min. snaga pomaka	160 N
Maks. snaga pomaka	1600 N
Maksimalna rezidualna energija	0.16 J
Obnavljanje snage	5.4 N
Težina proizvoda	190 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Čelik pocinčano
Materijal klipnjače	stvrdnut visokolegirani čelik