

Hidraulički cilindar amortizacije DYHR-20-25-Y5

Broj dijela: 1155692

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	20
Hod	25 mm
Prigušenje	podesiv
Položaj montaže	po želji
Način rada	potiskujući jednoradni
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	0.3 m/s
Brzina pomaka	0.2 mm/s...100 mm/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.5 s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...80 °C
Maksimalna sila udarca	2500 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	62.5 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	90000 J
Min. snaga pomaka	250 N
Maks. snaga pomaka	2500 N
Maksimalna rezidualna energija	0.32 J
Obnavljanje snage	9 N
Težina proizvoda	360 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Čelik pocinčano
Materijal klipnjače	stvrdnut visokolegirani čelik