

# Hidraulički cilindar amortizacije DYHR-25-40-Y5

Broj dijela: 1155694

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                  | Vrijednost                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Izvedbena veličina                        | 25                               |
| Hod                                       | 40 mm                            |
| Prigušenje                                | podesiv                          |
| Položaj montaže                           | po želji                         |
| Način rada                                | potiskujući<br>jednoradni        |
| Detekcija položaja                        | bez                              |
| Maksimalna brzina udarca                  | 0.3 m/s                          |
| Brzina pomaka                             | 0.2 mm/s...100 mm/s              |
| Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi | 0.8 s                            |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC          | 1 - mala izloženost koroziji     |
| LABS sukladnost                           | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura okoline                       | 0 °C...80 °C                     |
| Maksimalna sila udarca                    | 4000 N                           |
| Maksimalna potrošnja energije po taktu    | 160 J                            |
| Maksimalna potrošnja energije po satu     | 150000 J                         |
| Min. snaga pomaka                         | 400 N                            |
| Maks. snaga pomaka                        | 4000 N                           |
| Maksimalna rezidualna energija            | 0.8 J                            |
| Obnavljanje snage                         | 12.5 N                           |
| Težina proizvoda                          | 720 g                            |
| Vrsta montaže                             | sa sigurnosnom maticom           |
| Napomena o materijalima                   | U skladu s RoHS                  |
| Materijalne brtve                         | NBR                              |
| Materijal za kućište                      | Čelik<br>pocinčano               |
| Materijal klipnjače                       | stvrdnut<br>visokolegirani čelik |