

Provjeriti ventil H-3/4-B

Broj dijela: 11692

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Radni tlak	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Položaj montaže	po želji
Normalni nazivni protok 1->2 (6-5)	5900 l/min
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Maksimalni moment zatezanja	60 Nm
Težina proizvoda	101 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR