

# Ploča gasa GRO-ZP-3-ISO

Broj dijela: 119674

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                      | Funkcija gasa                                      |
| Radni tlak                                            | 0 bar...16 bar                                     |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 1500 l/min                                         |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 0 - nema izloženosti koroziji                      |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B2-L                                     |
| Srednja temperatura                                   | -20 °C...80 °C                                     |
| Temperatura okoline                                   | -20 °C...80 °C                                     |
| Vrsta montaže                                         | s prolaznim provrtom                               |