


Paralelni komplet EAMM-U-110-D60-90R-120-S1

Broj dijela: 1203181

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Izvedbena veličina | 110 |
| Položaj montaže | po želji |
| Omjer prijenosa | 1:1 |
| Maks. broj okretaja | 5000 1/min |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 799 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.3 Nm |
| Prenosivi moment | 25 Nm |
| Težina proizvoda | 5110 g |
| Pogon koda sučelja | D60B |
| Kod sučelja Motor In | 90R |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |