

Prigušivač
AMTE-M-LH-N18
Broj dijela: 1206989

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	20
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Strujanje protiv atmosfere	1615 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	9 g
Pneumatski priključak	1/8 NPT
Materijal umetka zaklopke	Bronca
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS