

**Prigušivač**  
**AMTE-M-LH-U10**  
Broj dijela: 1206994

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Položaj montaže                         | po želji                                           |
| Veličina spremnika                      | 20                                                 |
| Radni tlak                              | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                    |
| Strujanje protiv atmosfere              | 260 l/min                                          |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L                                     |
| Razina zvučnog tlaka                    | 71 dB(A)                                           |
| Temperatura okoline                     | -40 °C...80 °C                                     |
| Težina proizvoda                        | 1.7 g                                              |
| Pneumatski priključak                   | 10-32 UNF-2A                                       |
| Materijal umetka zaklopke               | Bronca                                             |
| Materijal otvora za uvrtnje             | Mesing                                             |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |