

Prsten za centriranje EAML-80-6-80

Broj dijela: 1209006

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	38 mm
Montažni promjer 2	80 mm
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	23 g
Pogon koda sučelja	M80
Kučište spojke koda sučelja	80 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS