

# Paralelni komplet EAMM-U-60-D40-55A-91-S1

Broj dijela: 1210458

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                       | Vrijednost             |
|--------------------------------|------------------------|
| Izvedbena veličina             | 60                     |
| Položaj montaže                | po želji               |
| Omjer prijenosa                | 1:1                    |
| Maks. broj okretaja            | 6000 1/min             |
| LABS sukladnost                | VDMA24364 zona III     |
| Temperatura skladištenja       | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost             | 0 - 95 %               |
| Klasa zaštite                  | IP65                   |
| Temperatura okoline            | -10 °C...60 °C         |
| Maseni moment inercije         | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.07 Nm                |
| Prenosivi moment               | 3 Nm                   |
| Težina proizvoda               | 1080 g                 |
| Pogon koda sučelja             | D40B                   |
| Kod sučelja Motor In           | 55 A                   |
| Napomena o materijalima        | U skladu s RoHS        |