

Plastično crijevo PU-9-SW

Broj dijela: 12134

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	11.6 mm
radijus savijanja relevantan za protok	76 mm
Unutra-Ø	9 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda po dužini	0.056 kg/m
Pneumatski priključak	za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 9 mm sa preklopnom maticom
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	A 91 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)