


**Prigušivač  
AMTC-P-PC10**  
Broj dijela: 1224460

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Položaj montaže                         | po želji                                           |
| Veličina spremnika                      | 1                                                  |
| Radni tlak                              | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                    |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Razina zvučnog tlaka                    | 58 dB(A)                                           |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...60 °C                                      |
| Težina proizvoda                        | 2 g                                                |
| Pneumatski priključak                   | Kartuša 10 mm                                      |
| Materijal umetka zaklopke               | PE                                                 |
| Materijal otvora za uvrtanje            | PE                                                 |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |