

Solenoidni svitak MSN1G-24DC-OD

Broj dijela: 123060

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Min. vrijeme zatezanja	10 ms
Radnog ciklusa	100%
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,5 W.
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	80 g
Električni priključak	3 pol Obrazac A prema DIN EN 175301-803
Vrsta montaže	stegnuti sa pričvrsnom kopčom s priborom
Materijal za kućište	PA
Materijal utikačkih kontakata	Čelik
Materijal namota	bakar