

Solenoidni svitak MSN1W-230AC-OD

Broj dijela: 123062

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Min. vrijeme zatezanja	10 ms
Radnog ciklusa	100%
Faktor snage $\cos \{\phi\}$	0.7
Parametri zavojnice	230 V AC: 50 Hz, snaga podizanja 7,5 VA, snaga držanja 5,0 VA 230 V AC: 60 Hz, snaga podizanja 5,0 VA, snaga držanja 3,7 VA
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Tijelo za izdavanje certifikata	DNV-TAA000032X
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	80 g
Električni priključak	3 pol Obrazac A prema DIN EN 175301-803
Vrsta montaže	stegnuti sa pričvrsnom kopčom s priborom
Materijal za kućište	PA
Materijal utikačkih kontakata	čelik
Materijal namota	bakar