

Prigušivač
AMTE-M-LH-M3
Broj dijela: 1231120

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	20
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Strujanje protiv atmosfere	95 l/min
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Razina zvučnog tlaka	55 dB(A)
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	0.4 g
Pneumatski priključak	M3
Materijal umetka zaklopke	Bronca
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS