


Amortizer YSRW-DGC-40/50-B

Broj dijela: 1232870

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40 50
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristika
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	3 m/s
Način rada	potiskujući jednoradni
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik