


Priključna ploča VABS-C8-12XB-QX-B

Broj dijela: 1236025

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	12 mm
Maksimalni broj položaja ventila	1
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.48 Nm...0.72 Nm
Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu	1.3 Nm
Težina proizvoda	15 g
Priključak za kontrolni zrak 12/14	pripremljen za patronu
Pneumatski priključak 1	pripremljen za patronu
Pneumatski priključak 3	pripremljen za uložak
Pneumatski priključak 5	pripremljen za patronu
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	PA ojačan