

Priključna letva
VABM-C8-12E-G14-8-PT-L
Broj dijela: 1247977

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	12 mm
Maksimalni broj položaja ventila	8
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.6 Nm
Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu	5 Nm
Težina proizvoda	727 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura