

Kutna utičnica SIE-WD-TR

Broj dijela: 12956

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta montaže	s preklopnom maticom
Težina proizvoda	13 g
Električni priključak	4-polni Kutna utičnica / vijčani terminal M12x1
Kodiranje konektora	A
Područje pogonskog napona DC	0 V...250 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	2,5 kV
Dopušteni promjer kabela	4 mm...6 mm
Priključni presjek	0.25 mm ² ...0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	transparentan
Materijal spojne matice	PA
Materijalne brtve	CR FPM
Materijal utikačkih kontakata	Mjed Obložena bijelom broncom