



Ravni cilindar EZH-1,5/6,5-10

Broj dijela: 13009

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	3 mm ekvivalentni promjer
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Način rada	potiskujući jednoradni
Konstruktivna struktura	Klip pravokutna klipnjača
Detekcija položaja	bez
Osiguranje od zakretanja/vođenje	pravokutna klipnjača
Radni tlak	0.3 MPa...0.6 MPa 3 bar...6 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	3.8 N
Teoretska minimalna povratna sila opruge	1 N
Teoretski max	1.7 N
Težina proizvoda	4 g
Vrsta montaže	s poprečnim otvorom
Pneumatski priključak	Utikač PK-3
Materijalni pokrov	Aluminij
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Aluminij
Materijal klipnjače	PA ojačan