

# T-konektor, utisni CRQST-10

Broj dijela: 130671

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                                      |
| Nazivna veličina                        | 6.1 mm                                                                        |
| Položaj montaže                         | po želji                                                                      |
| Konstrukcija                            | T oblik                                                                       |
| Veličina spremnika                      | 1                                                                             |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                             |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi             |
| Napomena o radnom tlaku                 | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50 °C                                 |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                                           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 4 - posebno jako opterećenje korozijom                                        |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                           |
| Kvaliteta hrane                         | pogledajte proširene informacije o materijalu                                 |
| Temperatura okoline                     | -15 °C...120 °C                                                               |
| Težina proizvoda                        | 59 g                                                                          |
| Broj izlaza                             | 2                                                                             |
| Broj dovodnih vodova                    | 1                                                                             |
| Upotreblijive linije                    | PFAN                                                                          |
| Pneumatski priključak 1                 | za crijevo vanjski Ø 10 mm                                                    |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjskog Ø 10 mm                                                   |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                               |
| Materijal za kućište                    | visokolegirani nehrđajući čelik                                               |
| Prsten za oslobađanje materijala        | visokolegirani nehrđajući čelik                                               |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | FPM                                                                           |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                               |
| Prsten za potporu materijala            | visokolegirani nehrđajući čelik                                               |