

# Plastično crijevo PUN-CM-10-SW

Broj dijela: 130817

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vanjski Ø                              | 10 mm                                                             |
| radijus savijanja relevantan za protok | 60 mm                                                             |
| Unutra-Ø                               | 7 mm                                                              |
| Min. radijus savijanja                 | 30 mm                                                             |
| Svojstva crijeva                       | pogodan za energetske lance                                       |
| Radni tlak ovisan o temperaturi        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Površinski otpor                       | 0.01 mOhm...10 mOhm                                               |
| Operativni medij                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Temperatura okoline                    | -35 °C...60 °C                                                    |
| Težina proizvoda po dužini             | 0.05158 kg/m                                                      |
| Pneumatski priključak                  | za utični priključak, vanjski Ø 10 mm                             |
| boja                                   | crno                                                              |
| Tvrdoća po Shoreu                      | D 52 +/-3                                                         |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                                   |
| Materijalno crijevo                    | TPE-U (PU)                                                        |