

# Hvataljka mijeha DHEB-12-E-U-E-L

Broj dijela: 1320811

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                             | Vrijednost                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                   | 12                                                          |
| Hod mijeha                                           | 5.5 mm                                                      |
| Min. promjer za hvatanje                             | 13 mm                                                       |
| Maksimalni promjer za hvatanje                       | 17 mm                                                       |
| Položaj montaže                                      | po želji                                                    |
| Način rada                                           | jednoradni<br>zatvoreno                                     |
| Funkcija hvataljke                                   | Prilagodljivo                                               |
| Konstruktivna struktura                              | Kontrakcijska membrana<br>prisilno vođeni tijek gibanja     |
| Vodilica                                             | Osnovni obilazak                                            |
| Detekcija položaja                                   | bez                                                         |
| Radni tlak                                           | 5 bar...8 bar                                               |
| Poništi pritisak                                     | 1 bar                                                       |
| Hvatalica maks. radne frekvencije                    | 4 Hz                                                        |
| Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)  | 20 ms                                                       |
| Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi) | 40 ms                                                       |
| Operativni medij                                     | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]          |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju              | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)              |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                     | 2 - umjereno opterećenje korozijom                          |
| LABS sukladnost                                      | VDMA24364 zona III                                          |
| Temperatura okoline                                  | 5 °C...60 °C                                                |
| srednji interval zamjene za mjehove                  | 0.5 Mil SC                                                  |
| Korisna nosivost vodeće vrijednosti                  | 0.12 kg                                                     |
| Težina proizvoda                                     | 18 g                                                        |
| Vrsta montaže                                        | s vanjskim navojem<br>sa sigurnosnom maticom<br>neobavezno: |
| Pneumatski priključak                                | M5                                                          |
| Napomena o materijalima                              | U skladu s RoHS                                             |
| Materijal ispod                                      | EPDM                                                        |
| Materijal za kućište                                 | Aluminij<br>anodizirana                                     |

