

Hvataljka mijeha DHEB-18-E-U-E-P

Broj dijela: 1320835

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	18
Hod mijeha	7.5 mm
Min. promjer za hvatanje	19.5 mm
Maksimalni promjer za hvatanje	25 mm
Položaj montaže	po želji
Način rada	jednoradni zatvoreno
Funkcija hvataljke	Prilagodljivo
Konstruktivna struktura	Kontrakcijska membrana prisilno vođeni tijekom gibanja
Vodilica	Osnovni obilazak
Detekcija položaja	bez
Radni tlak	5 bar...8 bar
Poništi pritisak	1 bar
Hvatalica maks. radne frekvencije	4 Hz
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	20 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	50 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
srednji interval zamjene za mjehove	0.5 Mil SC
Korisna nosivost vodeće vrijednosti	0.21 kg
Težina proizvoda	35 g
Vrsta montaže	s vanjskim navojem sa sigurnosnom maticom neobavezno:
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal ispod	EPDM
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana

