


Aksijalni komplet EAMM-A-D32-40A-S1

Broj dijela: 1322178

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	41.3 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.28 kgmm ²
Prenosivi moment	1.6 Nm
Težina proizvoda	130 g
Pogon koda sučelja	D32
Kod sučelja Motor In	40 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS