

Manometar MA-15-10-M5

Broj dijela: 132340

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 bar...10 bar
Manometar nazivne veličine	15
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi bez mjernog mehanizma
Vrsta montaže	Instalacija linije
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa točnosti mjerenja	5
Klasa zaštite	IP53
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	M5
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing
Materijal za kućište	Čelik
Materijal leće	PC
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	10 g
mjerilo	Jednostruka skala bar (vanjski)