


# T utični spoj NPQP-T-Q8-Q6

Broj artikla: 132567

FESTO

Tip koji se napušta. Isporuka do 2013.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost   |
|--|--|
| Veličina   | Standard   |
| Nazivni promjer  | 3,6 mm   |
| Konstruktivna struktura                                    | Protutaktni princip  |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi                         | -0,95 ... 10 bar   |
| Pogonski medij   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]                            |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                        | Moguć nauljeni pogon   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                             | 4  |
| Temperatura okoline  | -20 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda   | 12 g   |
| Pneumatski priključak 1                                    | za savitljivu cijev vanjskog promjera 8 mm                                 |
| Pneumatski priključak 2                                    | za savitljivu cijev vanjskog promjera 6 mm                                 |
| Materijal - napomena                                       | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište                          | PP   |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući   |