

Solenoidni svitak MSFG-24/42-50/60-DS

Broj dijela: 13264

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Min. vrijeme zatezanja	10 ms
Radnog ciklusa	100%
Faktor snage $\cos \{\phi\}$	0.7
Parametri zavojnice	24 V DC: 4,5 W. 42 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 9,0 VA, snaga držanja 7,0 VA
Dopuštene fluktuacije frekvencije	+/- 5 %
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
Tijelo za izdavanje certifikata	DNV-TAA000032X
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...40 °C
Maksimalni moment zatezanja utičnice	0.4 Nm
Težina proizvoda	55 g
Električni priključak	Obrazac A prema DIN EN 175301-803
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal solenoida	Termoset bakar Čelik
Materijal namota	bakar