

**Uložak**  
**QSPKG18-5/16-U**  
Broj dijela: 132651

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                          |
| Nazivna veličina                        | 5.5 mm                                                            |
| Položaj montaže                         | po želji                                                          |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika                                                     |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                 |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija                  | vidi potvrdu                                                      |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                               |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                      |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                               |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...60 °C                                                     |
| Težina proizvoda                        | 5.4 g                                                             |
| Vrsta montaže                           | Pričvrсна igla                                                    |
| Pneumatski priključak 1                 | Uložak 18 mm                                                      |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 5/16 "                                       |
| Temperatura okoline Fahrenheit          | 23 °F...140 °F                                                    |
| Prsten za otpuštanje u boji             | Siva                                                              |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                   |
| Materijal za kućište                    | PA ojačan                                                         |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM                                                               |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR                                                               |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                   |